

# KAC1H

## Harmony K1 / K2 - Bedieningskop nokkenschakelaar - 45x45mm - Zwarte hendel



### Hoofd

|                                      |                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Range of product                     | Harmony Reeksen K                                            |
| Product or component type            | Kop nokkenschakelaar                                         |
| Naam component                       | KAC                                                          |
| Compatibiliteit product              | 12 en 20 A behuizingen voor montage vooraan door Ø 22 mm gat |
| Type kop nokkenschakelaar            | Met voorpaneel 45 x 45 mm                                    |
| Type operator                        | Zwart hendel, lengte = 35 mm                                 |
| Draaihendel vergrendeld met hangslot | Zonder                                                       |
| Presentatie van bijschrift           | Met matzwart legende                                         |

### Complementair

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Mechanical durability | 1000000 cycles |
| CAD totale breedte    | 45 mm          |
| CAD totale hoogte     | 45 mm          |
| CAD totale diepte     | 77 mm          |
| Lengte                | 35 mm          |
| Net weight            | 0,048 kg       |
| Compatibility code    | KAC            |

### Omgeving

|                                       |                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Beschermende behandeling              | TC                                                           |
| Ambient air temperature for operation | -25...55 °C                                                  |
| Ambient air temperature for storage   | -40...70 °C                                                  |
| Schokbestendigheid                    | 30 gn conform aan IEC 68-2-27                                |
| Trillingsweerstand                    | 5 gn (f = 10...150 Hz) conform aan IEC 68-2-6                |
| IP beschermingsgraad                  | IP65 conforming to IEC 529<br>IP65 conforming to NF C 20-010 |

### Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 7,100 cm |
| Package 1 Width              | 7,100 cm |
| Package 1 Length             | 8,500 cm |
| Package 1 Weight             | 59,000 g |
| Unit Type of Package 2       | S03      |
| Number of Units in Package 2 | 60       |
| Package 2 Height             | 30 cm    |
| Package 2 Width              | 30 cm    |
| Package 2 Length             | 40 cm    |
| Package 2 Weight             | 4,064 kg |
| Unit Type of Package 3       | P06      |
| Number of Units in Package 3 | 480      |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Package 3 Height | 75,000 cm |
| Package 3 Width  | 60,000 cm |
| Package 3 Length | 80,000 cm |
| Package 3 Weight | 42,524 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelgeving                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                            |
| REACH vrij van SVHC               | Ja                                                                                                          |
| EU-richtlijn RoHS                 | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) <a href="#">EU-verklaring RoHS</a> |
| Vrij van giftige zware metalen    | Ja                                                                                                          |
| Kwikvrij                          | Ja                                                                                                          |
| RoHS-regulering China             | <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                                                       |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | <a href="#">Ja</a>                                                                                          |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|