



Hoofd

Range	Merten
Product or component type	Schemeringschakelaar
Kleurtint	Poolwit

Complementair

Beschikbarefunctie	Met geïntegreerde lichtsensor
[Ue] rated operational voltage	230 V
In nominale stroom	10 A
Schakelcapaciteit in W	2300
Lichtgevoeligheid	3...2000 lux
Tijdvertraging	40 seconden 100 seconden
Type en samenstelling contacten	1 NO
Materiaal	Polycarbonaat glanzend

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP54
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	8,400 cm
Package 1 Length	10,600 cm
Package 1 Weight	190,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	35
Package 2 Height	20,600 cm
Package 2 Width	31,000 cm
Package 2 Length	40,200 cm
Package 2 Weight	7,066 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------