



Hoofd

Range	Merten
Product name	System Design
Product or component type	Thermostaat
Product presentatie	Mechanisme met afdekplaat
Kleurtint	Nikkel

Complementair

Montage apparaat	Verzonken
Bevestigingsmethode	Met schroeven
Device application	Kamer
Technologietype	Elektromechanisch
Productspecifieke toepassing	Verwarming
Beschikbarefunctie	Met temperatuurverlaging Met thermale feedback Met bimetalen sensor
Hysteresis	0,5 K
Type en samenstelling contacten	1 NO
In toegekende stroomsterkte	10 A (bij weerstandsbelasting laden) 4 A (bij inductieve belasting laden) $\cos \phi = 0,6$
[Ue] rated operational voltage	230 V
Network type	AC
Network frequency	50/60 Hz
Aantal aansluitklemmen	8 schroefloze aansluitklemmen
Materiaal	Metaal
IP-beschermingsgraad	IP20
Height	71 mm
Width	71 mm
Depth	47 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	101,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	18,5 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,445 kg