




Hoofd

Range	Thalassa
Product name	Thalassa PLM
Device short name	PLM
Type kast	Multifunctioneel
Categorie	Compacte kast
Nominale hoogte	847 mm
Nominale breedte	636 mm
Nominale diepte	300 mm
Montage behuizing	Gemonteerd op wand
Apparaatsamenstelling	1 behuizing 1 deur 2 slot
Deurtype	Vol
Type slot	3 mm dubbelbaard slot

Complementair

Aantal sloten	2
Beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
Toegankelijkheid voor bediening	Voorkant
Verwijderbare delen	Deur via scharnieren
Materiaal	Met vezelglas versterkt polyester
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Standards	IEC 62208 NEMA-classificatie 4X NEMA-classificatie 13
Product certifications	UL
Elektrische isolatieklasse	Klasse II

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK10 conform aan IEC 62262
Vuurbestendigheid	960 °C conform aan IEC 62208
Ambient air temperature for operation	-40...80 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	33,000 cm
Package 1 Width	66,500 cm
Package 1 Length	92,500 cm
Package 1 Weight	19,341 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist