



Hoofd

Range	TeSys
Product name	TeSys VARIO
Device short name	VCF
Product or component type	Ingesloten noodstopschakelaar
Prestatieniveau	Hoge prestatie
Poles description	3P
Control type	Rotatiehendel
Kleur hendel	Rood
Kleur hendel voorplaat	Geel
Draaihendel hangslot	1 tot 3 hangsloten 4...8 mm

Complementair

Markering	0 - 1
Ue toegekende bedrijfsspanning	690 V AC
Uimp nom. schokgolfspanning	8 kV
Ithe conventionele omsloten thermische stroom	50 A
Ie toegekende bedrijfssroom	41,5 A (AC-23A) bij 400 V
Nominaal bedrijfsvermogen in W	22 KW bij 400 V (AC-23) 18,5 kW bij 400 V (AC-3)
Klasse intermitterend bedrijf	30
Inschakelvermogen (I rms)	630 A bij 400 V AC-21A 630 A bij 400 V AC-22A 630 A bij 400 V AC-23A
Icm onderbrekingsvermogen	2,1 kA bij 400 V bij Ipeak
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom	756 A bij 400 V duur: 1 s
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom	10 KA bij 400 V - bijbehorende zekering 63 A aM 10 kA bij 400 V - bijbehorende zekering 63 A gG
Uitschakelvermogen	500 A bij 400 V (AC-21A) 500 A bij 400 V (AC-22A) 500 A bij 400 V (AC-23A)
Mechanical durability	30000 cycles
Elektrische duurzaamheid	30000 Cycles AC-21 30000 cycles DC-1...5
Milieu-eigenschappen	Standaard omgeving
Suitability for isolation	Ja
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen kabel 16 mm² - kabelstijfheid: flexibel - met kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen kabel 25 mm² - kabelstijfheid: vast
Aanspanmoment	4 N.m - op schroefklem aansluitingen
Vuurbestendigheid	960 °C conform aan IEC 60595-2-1
Afmeting basis	60 x 60 mm
Height	180 mm
Width	157 mm
Depth	152 mm
Net weight	0,93 kg

Omgeving

Standards	IEC 60947-4-1 IEC 60204
Beschermende behandeling	TC
IP beschermingsgraad	IP65 conforming to IEC 60529
Mechanische stevigheid	Trillingen 10...150 Hz (1 gn) conform aan IEC 60068-2-6 Schokken 11 ms (30 gn) conform aan IEC 60068-2-27
Ambient air temperature for operation	-20...50 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,000 cm
Package 1 Width	20,000 cm
Package 1 Length	20,000 cm
Package 1 Weight	918,000 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	32
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	42,376 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------