



Hoofd

Range of product	Telemecanique Cabling components
Categorie toebehoren	Bedradingstoebereiden
Type toebehoren	Voorbedrade connectoren
Naam serie	Applicatie

Complementair

Elektrische aansluiting	Rechte vrouwelijke connector M12, 8 pennen
Bevestiging kabelconnector	Opschroeven
Kraagmateriaal	Roestvrij staal 316L
Status LED	Zonder
Kabellengte	10 m
Buitendiameter kabel	5,2 mm
Samenstelling kabel	8 x 0,25 mm ²
Isolatiemateriaal draden	PUR
Ue toegekende bedrijfsspanning	30 V AC 36 V DC
In nominale stroom	2 A
Contactweerstand	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Net weight	0,47 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP67
Product certifications	cULus
Ambient air temperature for operation	-35...90 °C statisch -5...90 °C buiging
Ambient air temperature for storage	-35...100 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	24,3 cm
Package 1 Length	28,9 cm
Package 1 Weight	474,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,181 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------