

Технические данные продукта

Характеристики

31085

передн., боковая поворотн.рукоятка -
красная рукоятка



Основные характеристики

Серия	INS320...630 INV320...630 INSJ400 NSJ400...600
Тип продукта	Ручка
Тип аксессуара/ отдельной детали	Запасные части
Цвет рукоятки	Красный
Цвет передней панели рукоятки	Желтый
Способ установки поворотной рукоятки	Удлиненная Прямая

Дополнительные характеристики

Блокировка поворотной рукоятки навесным за	Навесной замок для блокировки в состоянии "ОТКЛ"
Местоположение установки поворотной рукоя	Передняя

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	5,0 cm
Package 1 Length	12,0 cm
Package 1 Weight	92,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,787 kg

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)
Не содержит ртути	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Информация О Конце Срока Службы

Гарантия на оборудование

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
