


Технические данные продукта Характеристики

4511130

Лоток проволочный 35X300 (3М) ОЦИНК.EZ



Основные характеристики

Серия	Performa
Тип продукта	Сетчатый лоток
Количество в одном комплекте	12 m

Дополнительные характеристики

Форма	U-образный
Материал	Сталь C4D (с электролитическим цинковым покрытием)
Атмосферно-коррозионная категория	C1
Осевой диаметр провода	4,4 mm
Поперечный диаметр провода	3,9 mm
Сечение кабеля	9088 mm ²
Стандарты	DIN 4102-12 EN 12329 EN/ISO 9227 МЭК 60068-2-75 МЭК 61537 EN 50102
Ширина	3 m
Высота	40 mm
Ширина	300 mm
Совместимость по высоте	35 mm
Совместимость по ширине	300 mm
Совместимость обработки поверхности	Электроцинкование

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-40...120 °C
Степень ударостойкости IK	IK10

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	40 cm
Package 1 Width	30 cm
Package 1 Length	300 cm
Package 1 Weight	4,38 kg

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---