

Технические данные продукта

Характеристики

782041

Wibe - 90° поворот W10/60-200 - сталь предварительный оцинк



Основные характеристики

Серия	Wibe
Наименование продукта	Wibe Cable Trays
Тип продукта	90 ° поворот
Краткое название устройства	W10

Дополнительные характеристики

Рабочий угол	90 °
Тип смены направления	Горизонтально
Предназначение продукта	Кабельный лоток 60 mm 200 mm
Исполнение монтажа	Быстроразъемный
Режим фиксации	Болтом Путем блокировки вилки
Material with surface treatment	Сталь, оцинкованный
Corrosion class	C2
Высота	60 mm
Ширина	297 mm
Глубина	297 mm
Вес	117 kg / комплект из 100 шт.

Условия эксплуатации

Mounting location	Частично внешняя среда с низким воздействием коррозии склады и гаражи
-------------------	---

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,8 cm
Package 1 Width	29,8 cm
Package 1 Length	29,8 cm
Package 1 Weight	1,17 kg

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---