

Технические данные продукта

Характеристики

ALB45077

Переключатель С ИНДИКАЦИЕЙ 16А



Основные характеристики

| | |
|---|------------------|
| Серия | Altira |
| Серия | Altira |
| Тип продукта | Выключатель |
| Комплектация изделия | Механизм |
| Дополнительная информация о выключателе | Без лампы |
| Цвет лицевой панели | Белый (RAL 9010) |

Дополнительные характеристики

| | |
|------------------------------|---|
| Монтаж электропроводки | Открытый Скрытый |
| Монтаж устройства | Утопленный Открытый |
| Назначение продукта | Монтажная рамка Монтажная система OptiLine 45 |
| Функция выключателя | 2-канальный выключатель |
| Номинальный ток | 16 А в 250 В Переменный ток |
| Исполнительное устройство | Кнопка |
| Количество модулей | 2 модуля |
| Режим фиксации | Защёлкивание |
| Контрольная лампа | Индикатор |
| Соединение – клеммы | 3 безвинтовые зажимы |
| Емкость зажимного соединения | 2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² для жесткий кабель(и) 2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² для одно- или многопроволочный кабель(и) |
| Материал | РС: крышка механизма |
| Тип покрытия | Необработанная |
| Тип покрытия | Атласный |
| Глубина встраивания | 21 mm |
| Высота | 45 mm |
| Ширина | 45 mm |
| Глубина | 28 mm |
| Вес нетто | 0,027 kg |
| Сегмент рынка | Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия |

Информация в данном документе включает общее описание и/или технико-эксплуатационные характеристики продукции, о которой идет речь. Эта документация не является регулирующей и не может использоваться в качестве ссылки относительно соответствия или надежности использования данных продуктов для специфических применений. Каждый пользователь или интегратор обязан провести соответствующие и полные анализы степени риска, оценки и тестирования продуктов согласно условиям поставки или условий, связанных с ними. Шнейдер Электрик Индустриал САС, включая филиалы или дочерние предприятия, не несет ответственности за неверную интерпретацию изложенной информации.

Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Стандарты | EN 62262 IEC EN 60669-1 EN 60529 |
| Рабочая температура окружающей среды | -5...50 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | -15...60 °C |
| Степень ударостойкости IK | IK04 |
| Степень защиты IP | IP21 D |
| Характеристики окружающей среды | Перекись водорода (H ₂ O ₂) Жидкий стеклоочиститель Спирт Ацетон Бензин Белизна Масло Стойкий к УФ Жидкое мыло |

Тип упаковки

| | |
|------------------------------|--------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 3,4 cm |
| Package 1 Width | 4,5 cm |
| Package 1 Length | 4,5 cm |
| Package 1 Weight | 29,5 g |

Гарантия на оборудование

| | |
|----------|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|---|