


Технические данные продукта

Характеристики

GS2AF74

вспомогательный контактор сигн. 4р.размер
4



Основные характеристики

Серия	TeSys
Краткое название устройства	GS2AF
Тип продукта	Вспомогательный контакт
Применение контакта	Сигнализации срабатывания предохранителя
Тип контактов	1 переключающ.
Работа контактов	Мгновенный
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	16 A (at 40 °C)
[I _e] номинальный рабочий ток	12 A в 24 В DC-13 2 A в 48 В DC-13 3 A в 400 В AC-15 4 A в 230 В AC-15 0,4 A в 220 В DC-13 0,6 A в 110 В DC-13

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	TeSys TeSys GS разъединитель с предохранителем
Механическая износостойкость	30000 циклы
Электрическая износостойкость	30000 циклы AC-15
Совместимость продукта	GS
Описание полюсов	4P
Switch rated current	1250 A
Тип предохранителя	DIN NFC
Размер предохранителя	4
Вес нетто	0,045 kg

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	13,0 cm
Package 1 Length	20,0 cm
Package 1 Weight	45,0 g

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACh	 Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Директива EC RoHS	Соответствует  Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да

Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Информация О Конце Срока Службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---