



### Principales

Gamme de produit	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 MIN
Nom de l'appareil	MIN
Type de produit ou équipement	Minuterie électromécanique
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

### Complémentaires

Application	Bâtiment
Type de charge	Tube fluorescent corrigé en parallèle 14 x 40 W 4,7 µF Tube fluorescent corrigé en parallèle 10 x 58 W 7 µF Tube fluorescent corrigé en parallèle 3,0 x 100 W 18 µF Ampoule halogène 230 V CA 2300 W Ampoule incandescence 230 V CA 2300 W Lampe fluocompacte 2300 VA Lampe fluorescente compacte 21 x 7 W Lampe fluorescente compacte 13 x 11 W Lampe fluorescente compacte 10 x 15 W Lampe fluorescente compacte 7 x 20 W Lampe à LED < 2 W 30 W Lampe à LED > 2 W 300 W
Puissance consommée en VA maximale	1 VA
Courant commuté maximum	16 A - 230 V CA pf = 1
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA à 50 Hz
Temporisation	Réglable de 1 à 7 minutes
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Mode de raccordement	Bornes à vis - <= 6 mm <sup>2</sup>
Largeur	18 mm
Hauteur	83 mm
Profondeur	68 mm
Poids du produit	84 g

### Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-10...50 °C
Degré de protection (IP)	IP20 B

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

---

Profil environnemental

 [Profil Environnemental Du Produit](#)

---

Profil de circularité

 [Informations De Fin De Vie](#)

---