



Principales

Gamme de produit	Acti 9
Type de produit ou équipement	Contact ouvert/fermé
Nom de l'appareil	"O" et "F"
Composition de contacts de signalisation	1NO+1NF
Pas de 9 mm	1

Complémentaires

Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Hauteur	89 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	65 mm
Mode de raccordement	Borne de serrage2 câble(s) 1 mm ² - souple Borne de serrage2 câble(s) 2,5 mm ² - souple Borne de serrage2 câble(s) 1 mm ² - rigide

Environnement

Normes	EN/CEI 60947-5-1
Certifications du produit	SEMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]FIMKO[RETURN]DEMKO[RETURN]CEBEC
Tropicalisation	2 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température ambiante de fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.