



## Principales

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Gamme de produit                 | Acti 9                           |
| Type de produit ou équipement    | Déclencheur à minimum de tension |
| Nom de l'appareil                | iMNx                             |
| [Uc] tension circuit de commande | 380...415 V CA 50/60 Hz          |
| Type de commande                 | Avec alimentation externe        |
| Pas de 9 mm                      | 2                                |

## Complémentaires

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilité de gamme                               | Acti 9 Acti9 iC65<br>Acti 9 Acti 9 ARA<br>Acti 9 Acti9 iDPN Vigi<br>Acti 9 Acti 9 iID<br>Acti 9 Acti 9 iSW-NA<br>Acti 9 Acti 9 RCA<br>Acti 9 Acti 9 iDPN (version Chine)<br>Acti 9 Acti9 iC60 disjoncteur miniature à borne double<br>Acti 9 Acti 9 iC40                     |
| Indication de tension                                | Indicateur d'action                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mode d'installation                                  | Encliquetable                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Support de montage                                   | Rail DIN                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres | Haut : OUI                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Largeur                                              | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Couleur                                              | Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mode de raccordement                                 | Borne de serrage - 1 câble(s) 12 mm <sup>2</sup> - rigide<br>Borne de serrage - 2 câble(s) 2,11 mm <sup>2</sup> - rigide<br>Borne de serrage - 1 câble(s) 10 mm <sup>2</sup> - souple<br>Borne de serrage - 2 câble(s) 2,11 mm <sup>2</sup> - souple avec extrémité de câble |
| Couple de serrage                                    | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Code de compatibilité                                | IMNx                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Environnement

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Normes                                 | EN/CEI 60947-5-1                  |
| Tropicalisation                        | 2 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 |
| Humidité relative                      | 95 % à 55 °C                      |
| Température ambiante de fonctionnement | -35...70 °C                       |
| Température ambiante de stockage       | -40...85 °C                       |

## Durabilité de l'offre

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium                          |
| Régulation REACH                  | <a href="#">Déclaration REACH</a>              |
| Directive RoHS UE                 | Conforme aux dérogations                       |
| Sans mercure                      | Oui                                            |
| Régulation RoHS Chine             | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a> |

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                                                                        |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                                                                                                          |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>                                                                                                                                                 |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |