



### Principales

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Gamme                         | Acti9                    |
| Nom du produit                | Acti 9 iSW               |
| Type de produit ou équipement | Interrupteur-sectionneur |
| Nom de l'appareil             | iSW                      |
| Application                   | Isolation<br>Contrôle    |
| Description des pôles         | 2P                       |
| Catégorie d'emploi            | AC-22A                   |
| Aptitude au sectionnement     | Oui                      |

### Complémentaires

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ie] courant assigné d'emploi                        | 40 A à 415 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ue] tension assignée d'emploi                       | 415 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit  | 5 kA sectionneur seulement                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible     | 1260 A                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ui] tension assignée d'isolement                    | 500 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs           | 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Type de commande                                     | Par maneton                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Indication de tension                                | Indication ON/OFF                                                                                                                                                                                                                                             |
| Coupure pleinement apparente                         | Oui                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mode d'installation                                  | Fixe                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Support de montage                                   | Rail DIN                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres | Haut ou bas : OUI                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pas de 9 mm                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hauteur                                              | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Largeur                                              | 36 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Profondeur                                           | 73 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Couleur                                              | Blanc                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Endurance mécanique                                  | 20000 cycle                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Durée de vie électrique                              | 15000 cycle                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mode de raccordement                                 | Borne du type à cage (haut ou bas) - $\leq 1 \times 50 \text{ mm}^2$ - rigide<br>Borne du type à cage (haut ou bas) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - souple<br>Borne du type à cage (haut ou bas) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - flexible avec embout |
| Longueur de dénudage des fils                        | 14 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Couple de serrage                                    | 3,5 N.m                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Environnement

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Normes                                 | EN 60947-3<br>CEI 60947-3 |
| Degré de protection IP                 | IP20                      |
| Degré de pollution                     | 3                         |
| Tropicalisation                        | 2                         |
| Humidité relative                      | 95 % à 55 °C              |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...60 °C               |
| Température ambiante de stockage       | -40...85 °C               |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                               |
| Régulation REACH                    |  <a href="#">Déclaration REACH</a>                 |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                                                 |
| Directive RoHS UE                   | Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>      |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                                                 |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                 |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>    |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                               |
| Profil environnemental              |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a> |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                |
| Présence d'halogènes                | Produit avec composants plastiques sans halogènes                                                                                   |