



Présentation

Présentation	This APC Switched Rack PDU power distribution unit has a wide range of standardized PDU features that increase network efficiency, manageability and functionality. The output and input connections are (8)C13. Network management capabilities allow you to configure and manage rack PDUs from remote locations. It has a local current monitoring display that gives a visible warning in case of an overload. The remote individual outlet control provides real-time monitoring of connected loads. It has a multi-tier user access that enables you to restrict unauthorized use of outlets. This rack has a single input power source making it easy to install.
Lead time	Généralement disponible en stock

Principales

Couleur	Noir
Type de produit ou équipement	PDU
Type du PDU	Commuté
Cord length	1,98 m
Nombre de câbles	1
Équipement inclus	Guide d'installation Supports de montage en rack Manuel utilisateur

Complémentaires

Tension d'entrée principale	200 V 208 V 230 V
Hauteur	4,4 cm
Largeur	44,5 cm
Tension de sortie principale	208 V 230 V
Profondeur	10,8 cm
Poids du produit	2,27 kg
Emplacement de montage	Façade Arrière
Montage préconisé	No preference
Type de connexion entrée	CEI 60320 C14
Mode d'installation	Rack montée
Rack units	1U
Position de montage	Horizontal
Courant nominal (In)	12 A
Tension admissible	200...240 V
Limites du courant d'entrée	15 A
Capacité de chargement	2300 VA
Courant assigné d'emploi	10 A - 230 V 12 A - 208 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Outlet type and quantity	8 CEI 60320 C13

Environnement

Certifications du produit	répertorié cUL[RETURN]CE[RETURN]CSA[RETURN]GOST[RETURN]IRAM[RETURN]listé UL[RETURN]VDE
Normes	EN 55022 class A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 UL 60950
Température ambiante de fonctionnement	0...45 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie
Take-back	Take-back program available