



### Principales

Gamme de produit	Mureva TUBE
Type de produit	Manchon
Couleur	Gris (RAL 7035)
Quantité par emballage	100 pièces

### Complémentaires

Destination du produit	Conduit Mureva Tube
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	Polypropylène
Résistance à l'écrasement	750 N/m
Section nominale	43 mm <sup>2</sup>
Diamètre intérieur	12,8 mm
Diamètre extérieur	16 mm
Poids du produit	0,004 kg

### Environnement

Température de fonctionnement	-5...60 °C
Labels qualité	NF
Normes	EN 50086-2-1 EN 61386-21 : 2004
Classe IP	IP41
Classe IK	IK08

### Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises