



Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Type de produit ou équipement	Râtelier
Nombre d'unité de rack	48U
Équipement fournis	Matériel pour montage en compartiment Touche(S) Portes et panneaux latéraux à codage identique Pieds de réglage Matériel de montage Roulettes pré-installées Panneaux latéraux

Physique

Hauteur	225,8 cm
Largeur	60 cm
Profondeur	100 cm
Poids du produit	113,2 kg
Couleur	Noir
Mode d'installation	Non montable en rack
Profondeur de montage maximale	83,82 cm
Profondeur de montage minimale	24,16 cm
Largeur du rack	19"
Marquage	Calibre 18 porte avant Calibre 19 porte arrière Calibre 16 poste Calibre 14 rail de montage EIA
Charge permanente admissible	1199,75 Kg statique 599,65 kg dynamique

Conformité

Normes	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit