



Principales

Système d'installation de câblage	Colonnette Jonction Pôle Boîtier de prises
Type de produit ou équipement	Adaptateur

Complémentaires

Type de pôle	À une face À deux faces
Type de borne	À deux faces À une face
Type de compartiment câbles	Kit coffret de branchement
Présentation du produit	Vide
Nuance de la couleur	Aluminium métallique
Quantité du lot	Lot de 1
Matériau de partage	Aluminium
Coupe transversale de partage	185 x 55 mm 95 x 55 mm 75 x 55 mm 165 x 55 mm 140 x 55 mm
Compatibilité produit	Altira outil de câblage Unica outil de câblage
Finition de surface	Anodisé
Mode de fixation du pôle	Installation mobile Installé par compression
Nombre de modules	2 modules
Matière	PC + ASA
Longueur	45 mm
Hauteur	90 mm
Largeur	72 mm
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui