



Principales

Gamme	OptiLine
Nom du produit	OptiLine 45
Forme	Ovale
Système d'installation de câblage	Pôle
Type de produit	Pôle
Présentation du produit	Vide
Type de pôle	À deux faces
Finition de surface	Anodisé
Mode de fixation du pôle	Installé par compression
Réglage	Réglable en hauteur: 400 mm

Complémentaires

Information complémentaire	Réglage de la fixation de plafond 400 mm
Couleur	Naturel
Dimension de l'ouverture frontale	45 mm
Matière	Aluminium anodisé
Quantité du paquet 1 / Unité	Lot de 1
Hauteur	3100...3500 mm
Profondeur	90 mm
Largeur	116 mm
Type de capot	2 capot fermé cover 45 mm in aluminium anodisé
Coupe transversale utile	696 mm²
Cloison de compartiment	2 compartiments

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 :2005 EN 60598-2-2 CEI 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises