



Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	KCC1
Type de produit ou équipement	Poignée rotative
Accessoires associés	VN12 V02...V2 VN20
Couleur de poignée	Rouge

Complémentaires

Couleur du plastron de la commande	Jaune
Cadenas de poignée rotative	1 cadenas 4...6 mm
Marquage	0 - 1
Mode de fixation	Trou 22,5 mm
Dimension de la plaque avant de la poignée	45 x 45 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Poids du produit	0,05 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP65
------------------------	------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.