



Principales

Gamme	TeSys
Type de produit ou équipement	Bobine de contacteur
Nom de l'appareil	LX4D7
Type de circuit de commande	Cc standard
[Uc] tension circuit de commande	20 V CC
Résistance moyenne	20,4 Ohm à 20 °C
Accessoires associés	LC1D80
Endurance mécanique	10 Mcycles
Vitesse de commande maxi	3600 cyc/h à <60 °C

Complémentaires

Technologie bobine	Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande	Perte de niveau: 0,1 à 0,3 Uc (at <55 °C) Opérationnel: 0,85...1,1 Uc (at <55 °C)
Constante de temps	75 ms
Puissance d'appel en W	22 W (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en W	22 W à 20 °C

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...60 °C
Poids du produit	0,68 kg