



### Principales

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Gamme                     | Thalassa                       |
| Nom du produit            | Thalassa PLM                   |
| Nom de l'appareil         | PLM                            |
| Type de boîtier           | Polyvalent                     |
| Catégorie                 | Enveloppe compact              |
| Hauteur nominale          | 647 mm                         |
| Largeur nominale          | 436 mm                         |
| Profondeur nominale       | 250 mm                         |
| Installation du coffret   | Mural                          |
| Composition de l'appareil | 1 corps<br>1 porte<br>2 verrou |
| Type de porte             | Pleine                         |
| Type de verrou            | Verrou double bar 3&nbsp;mm    |

### Complémentaires

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nombre de verrous             | 2                                                             |
| Description châssis           | Sans châssis plein                                            |
| Accessibilité                 | Avant                                                         |
| Pièces amovibles              | Porte par charnières                                          |
| Matière                       | Polyester renforcé de fibres de verre                         |
| Couleur                       | Gris (RAL 7035)                                               |
| Normes                        | NEMA classification 13<br>NEMA classification 4X<br>CEI 62208 |
| Certifications du produit     | UL                                                            |
| Classe d'isolation électrique | Classe II                                                     |

### Environnement

|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Degré de protection IP                         | IP66 se conformer à CEI 60529   |
| Tenue aux chocs IK                             | IK10 se conformer à CEI 62262   |
| Tenue au feu                                   | 960 °C se conformer à CEI 62208 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -40...80 °C                     |

### Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                            |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Sans mercure                        | Oui                                                              |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                              |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises             |