



Principales

Gamme de produit	Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme	Universel
Type de capteur	Détecteur de proximité inductif
Application spécifique du produit	-
Nom du capteur	XS7
Forme du capteur	Forme cubique 26 x 26 x 26
Dimension	26 mm
Type de carter	Fixe
Capacité de montage du détecteur	Encastrable
Matière	Plastique
Matière du coffret	Plastique
Type de signal de sortie	Numérique
Mode de raccordement	2 fils
[Sn] portée nominale	10 mm
Sortie logique	1 "F"
Type de circuit de sortie	CC
Raccordement électrique	Connecteur mâle distant M12, 4 broches
Longueur de câble	0,8 m
[Us] tension d'alimentation	12...48 V CC
Pouvoir de commutation en mA	1,5...100 mA
Degré de protection IP	IP67

Complémentaires

Face de détection	Tête à encoche 5 positions
Matière de la face avant	Plastique
Fréquence de commutation	<= 100 Hz
Marquage	CE
Profondeur	26 mm
Hauteur	26 mm
Largeur	26 mm

Environnement

Certifications du produit	UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises