

Planilha de Produto

Características

01045

21M SIDE PANEL PRISMA G IP30



Principal

Alcance	Prisma
Gama de produtos	Prisma G
Tipo de produto ou componente	Painel lateral
Acessório / categoria de peça separada	Acessório de quadro eléctrico Peça de reserva
Compatibilidade gama	Prisma Prisma G invólucro
Installation description	Coluna montada na parede
Local de montagem	Lado
Número de módulos verticais (50 mm)	21

Complementar

Tratamento de Protecção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Brilhante Epóxico poliéster texturizado
Cor	Branco(RAL 9001)
Opções de cores especiais	Sim
Largura	200 mm
Altura	1075 mm
Profundidade	180 mm
Peso líquido	2,22 kg
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1

Ambiente

Grau de protecção IP	IP30
Grau de protecção IK	IK07 IK08

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	20,5 cm
Package 1 Length	113,0 cm
Package 1 Weight	2,4 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	60,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	98,5 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------