


Planilha de Produto

Características

03004

W600 REAR MODULAR DEVICE RAIL

PRISMA G



Principal

Alcance	Prisma
Gama de produtos	Prisma G
Tipo de produto ou componente	Calha
Acessório / categoria de peça separada	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	Prisma Prisma G
Tipo de calha	Modular Posterior
Dispositivo instalado	Altistart ATS01N103/106FT TeSys fixo contatores D ou K ≤ 40 A - horizontal instalação TeSys fixo GV2 + contatores D ou K ≤ 40 A - horizontal instalação TeSys fixo GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 - horizontal instalação TeSys fixo TeSys U - horizontal instalação
Identificação de polos	9 x 4P fixo contatores D ou K ≤ 40 A horizontal instalação 9 x 3P fixo GV2 + contatores D ou K ≤ 40 A horizontal instalação 7 x 3P fixo GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 horizontal instalação 9 x 3P fixo TeSys U horizontal instalação

Complementar

Installation description	Coluna autónoma - largura 600 mm Coluna montada na parede - largura 600 mm Caixa Pacote - largura 555 mm
Número de módulos verticais (50 mm)	4 módulo(s)ATS01N103/106FT em 600 mm coluna autónoma 4 módulo(s)ATS01N103/106FT em 600 mm coluna montada na parede 4 módulo(s)ATS01N103/106FT em 555 mm Caixa Pacote 3 módulo(s)contatores D ou K ≤ 40 A, direct em 600 mm coluna autónoma 3 módulo(s)contatores D ou K ≤ 40 A, direct em 600 mm coluna montada na parede 3 módulo(s)contatores D ou K ≤ 40 A, direct em 555 mm Caixa Pacote 5 módulo(s)GV2 + contatores D ou K ≤ 40 A, direct em 600 mm coluna autónoma 5 módulo(s)GV2 + contatores D ou K ≤ 40 A, direct em 600 mm coluna montada na parede 5 módulo(s)GV2 + contatores D ou K ≤ 40 A, direct em 555 mm Caixa Pacote 7 módulo(s)GV3Pxx1 + LC1D40 to D65, direct em 600 mm coluna autónoma 7 módulo(s)GV3Pxx1 + LC1D40 to D65, direct em 600 mm coluna montada na parede 7 módulo(s)GV3Pxx1 + LC1D40 to D65, direct em 555 mm Caixa Pacote 5 módulo(s)TeSys U, direct em 600 mm coluna autónoma 5 módulo(s)TeSys U, direct em 600 mm coluna montada na parede 5 módulo(s)TeSys U, direct em 555 mm Caixa Pacote 4 módulo(s)TeSys U, direct em 600 mm coluna autónoma 4 módulo(s)TeSys U, direct em 600 mm coluna montada na parede 4 módulo(s)TeSys U, direct em 555 mm Caixa Pacote
Distancias de 9 milímetros	48
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Altura	35 mm
Largura	465 mm

Profundidade	16 mm
Peso líquido	0,16 kg
Cor	Natural
Material	Metal

Ambiente

Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificações de produtos	ASEFA

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	3,5 cm
Package 1 Length	47 cm
Package 1 Weight	160 g

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------