


Planilha de Produto

Características

04228

LINERGY TA AUXIL.TERM.BLK 10 IN/20 OUT



Principal

Alcance	Linergy
Gama de produtos	Linergy
Tipo de produto ou componente	Bloco terminal
Nome do produto	Linergy TA
Acessório / categoria de peça separada	Acessório de ligação
Compatibilidade gama	Linergy Linergy TA ligador auxiliar Prisma Prisma G invólucro Prisma Prisma P cubicle
Compatibilidade de produtos	Conexão auxiliar

Complementar

Cerco / cubículo descrição	Quadro Coluna autónoma Coluna montada na parede
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	12 A 40 °C) a 250 V ACem conformidade com IEC 20 A 40 °C) a 300 V ACem conformidade com UL
Binário de aperto	0,5...0,6 N.m
Ligações - terminais	Entrada terminal de parafuso 10 pino(s) 0,2...4 mm ² rígido sem extremidade do cabo Saída bloco de terminais de parafuso amovível 20 pino(s) 0,2...4 mm ² flexível com extremidade do cabo
Material condutor	Cobre
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Altura	50 mm
Largura	65 mm
Profundidade	50 mm
Peso líquido	0,12 kg
Cor	Cinza claro(RAL 7035)

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,5 cm
Package 1 Width	5,0 cm
Package 1 Length	5,0 cm
Package 1 Weight	110,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	6,34 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------