



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Kobber samleskinne
Produktnavn	Linergy BS
Kompatibel med	Prisma (Prisma G) kapsling Prisma (Prisma P) kapsling
Strømskinnebeskrivelse	Flat skinne
Antall pr. sett	Sett á 4

Komplementær

Monteringsretning	Vertikal, drifts posisjon: bakside
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V
[Ie] nominell driftsstrøm	400 A
[Ipk] rangert peak tåle strøm	55 kA
Skinne dimensjon	32 x 5 mm
Lengde	1000 mm
Vekt	5,7 kg
Type tilkoping for samleskinne	M6 threaded hole
Tilkobling banen	Tilkoblingen hver 25 mm
Support thickness	5 mm

Miljø

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti

18 måneder
