



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman INKA
Produkt eller type komponent	Bend 90 °
Tilgjengelig utstyr	Forside
Fargetone	Natural
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Kanalmaterial	Aluminium
Kanaldimensjoner	161 x 72 mm
Retningsforandring type	Oppover
Materiale	Aluminium Anodisert
Lengde	200 mm
Høyde	200 mm
Bredde	72 mm




Miljø

Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv
Standarder	EN 50085-1 73/23/EEC 93/68/EEC
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,7 cm
Pakke 1 Bredde	24,2 cm
Pakke 1 Vekt	25 cm
Package 1 Weight	828 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------
