



Teknisk informasjon

Produktspekter	Acti 9
Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Miniatyr sikring
Kortnavn utstyr	C120L
Antall poler	3P
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler med vern	3,0
[In] merkestrøm	80 A på 30 °C
Type nettverk	AC
Verneteknologi	Termisk-magnetisk
Kurve kode	D
Bryteevne	20 KA Icu på 230 - 240 V AC 50/60 Hz 10 KA Icu på 400...415 V AC 50/60 Hz 6 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz
Egnethet for isolasjon	Ja

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	400V
Magnetisk utløsningsnivå	10...14 x In
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Kipp
Lokal varsling	PÅ/AV indikasjon
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	9,0
Høyde	81 mm
Dybde	73 mm
Vekt	615 g
Mekanisk levetid	20000 sykluser
Elektrisk levetid	5000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer topp eller bunn 1...50 mm² stiv uten endehylse Tunnelklemmer topp eller bunn 1,5...35 mm² fleksibel med eller uten kabel ende
Avmantlings lengde	Hovedstrøm: 14 mm
Tiltrekningsmoment	Hovedstrøm: 3,5 N.m

Miljø

Standarder	GB/T 10963.1 EN/IEC 60898-1
Produktsertifikater	CE[RETURN]CCC
Omgivelsestemperatur drift	-30...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8 cm
Pakke 1 Bredde	8 cm
Pakke 1 Vekt	9,8 cm
Package 1 Weight	0,454 kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------