



Teknisk informasjon

Produktspekter	Twido
Tilbehør / separat del betegnelse	Discrete I/O pre-formed cable
Tilbehør / type del	Tilkoplingskabel
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Tilbehør / separat del betegnelse	Discrete I/O
Produktspesifikk applikasjon	For application other than use of Advantys Telefast ABE7 sub-base

Komplementær

Produktkompatibilitet	TWDLMDA20DTK TWDLMDA40DTK
Kabellengde	2 m
AWG måler	AWG 28
Kabelverrsnitt	0,08 mm ²
Elektrisk tilkobling	1 connector HE10 26 pin(s) Twido side 2 connectors HE10 20 pin(s) sensor eller preactuator side
Vekt	0,5 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4 cm
Pakke 1 Bredde	25 cm
Pakke 1 Vekt	20 cm
Package 1 Weight	247 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yreisen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Garantiperiode

Garanti

18 months
