



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard compact
Produkt eller type komponent	Limit switch body
Kortnavn utstyr	ZCD
Design	Compact
Type kropp	Fast
Tilhørende hode	ZCE28 ZCEH0 ZCE10 ZCE08 ZCE07 ZCE67 ZCE64 ZCEH2 ZCE27 ZCE01 ZCE65 ZCE02 ZCE05 ZCE14 ZCE11 ZCE29 ZCE63 ZCE21 ZCE09 ZCE24 ZCE13 ZCE66 ZCE06 ZCE62
Materiale kropp	Zamak
Antall poler	3
Kontakttype og sammensetning	2 NC + 1 NO
Driftsområde kontakter	Momentan

Komplementær

Assosiert forbindelse komponent	ZCDEP16 ZCDEP20 ZCDEG11 ZCDEG13 ZCDEF12 ZCDEN12
Elektrisk tilkobling	Screw-clamp terminals, klem kapasitet: 1 x 0.34...2 x 0.75 mm ²
Kontaktens isolasjonsform	Zb
Kontaktmateriale	Sølvbelagte kontakter
Positiv åpning	Med
Minimum aktiverings hastighet	0,01 m/s
Kontakt angivelse	R300, DC-13 (U _e = 250 V), I _e = 0,1 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A C300, AC-15 (U _e = 240 V), I _e = 0,75 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolasjonsspenning	300 V i samsvar med UL 508 300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14 400 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impuls spenning	4 kV i samsvar med IEC 60664 4 kV i samsvar med IEC 60947-1
Kortslutningsvern	6 A kassett sikring, type gG

Elektrisk levetid	5000000 Sykluser, DC-13 120 V, 1 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 Sykluser, DC-13 24 V, 3 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 sykluser, DC-13 48 V, 2 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
Bredde	31 mm
Høyde	65 mm
Dybde	30 mm

Miljø

Produktkompatibilitet	XCKD
Omgivelsestemperatur for drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,300 cm
Pakke 1 Bredde	4,200 cm
Pakke 1 Vekt	7,700 cm
Package 1 Weight	139,000 g
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	27
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	15,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	4,050 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------