

Технические данные продукта

Характеристики

MSDCHNLMUA

SoMachine - Single licence - mandatory registration



Основные характеристики

Серия	SoMachine
Тип продукта	Каталожный номер лицензии
Формат	Ключ
Тип лицензии	Одиночный (1 станция)
Совместимость продукта	MSDCHNSFNV30 MSDCHNSFNV31
Версия программного обеспечения	V3.1
Operating system requirement	Windows 7 Windows XP Professional
Язык	Итальянский Китайский Немецкий Английский Французский Испанский

Дополнительные характеристики

Предыдущая версия ПО	V3.0
Наименование программного обеспечения	SoMachine

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,4 cm
Package 1 Width	17,5 cm
Package 1 Length	25,0 cm
Package 1 Weight	53,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	668,0 g

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

Информация в данном документе включает общее описание и/или технико-эксплуатационные характеристики продукции, о которой идет речь. Эта документация не является регулирующей и не может использоваться в качестве ссылки относительно соответствия или надежности использования данных продуктов для специфических применений. Каждый пользователь или интегратор обязан провести соответствующие и полные анализы степени риска, оценку и тестирование продуктов согласно условиям соответствующих специфических применений или условий, связанных с ними. Шнейдер Электрик Индустриал САС, включая филиалы или дочерние предприятия, не несет ответственности за неверную интерпретацию изложенной информации.