

Produktová stránka

Vlastnosti

NSYCAG125LPF

výstupní mřížka s výřezem 125x125mm externí
průměr 137x117mm IP54



Základní popis

Řada	ClimaSys
Product	ClimaSys CA
Kompatibilní řada	ClimaSys ClimaSys CV ventilátor
Typ produktu nebo součásti	Výstupní mřížka
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro řízení teploty
Příslušenství / umístění samostatných dílů	ClimaSys ventilační systém
Upevnění	Nacvaknutím Šrouby
Sestava zařízení	1 držák rámu 1 vnější část 1 G2 M1 syntetický standardní filtr

Doplňky

Materiál	Vstříkovaný termoplast (ASA PC)
Barva	Vnější část: šedá (RAL 7035)
Rozměry výřezu	125 x 125 mm
Výška	Externí: 170 mm
Šířka	Externí: 150 mm
Hloubka	Externí: 15 mm

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,5 cm
Šířka balení 1	15,5 cm
Délka balení 1	18 cm
Hmotnost balení 1	220 g
Typ balení 2	CAR
Počet jednotek v balení 2	56
Výška balení 2	38,5 cm
Šířka balení 2	40 cm
Délka balení 2	60 cm
Hmotnost balení 2	13 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	448
Výška balení 3	91 cm
Šířka balení 3	80 cm
Délka balení 3	120 cm
Hmotnost balení 3	119 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------