

Produktová stránka

Vlastnosti

NSYCVF38M24DPF

ClimaSys ventilátor IP54 - 38m³/h - 24V DC - s výstupní mřížkou a filtrem G2



Základní popis

Řada	ClimaSys
Označení výrobku	ClimaSys CV
Typ produktu nebo součásti	Ventilátor
Type of filter	Standardní
Flow rate	Volný průtok se standardním filtrem: 58 m ³ /h
[Us] jmenovité napájecí napětí	10...27,6 V
Vstupní napětí	24 V DC

Doplňky

Absorbed power	3,6 W
[In] jmenovitý proud	0,18 A
Noise level < at	40...41 dB
Typ ložiska	Kuličkové
Výška	Externí: 137 mm
Šířka	Externí: 117 mm
Hloubka	Externí: 49 mm
Rozměry výřezu	92 x 92 mm
Hmotnost přístroje	0,23 kg
Materiál	Výstupní mřížka: vstříkovaný termoplast (ASA PC)
Barva	Výstupní mřížka: šedá (RAL 7035)
Provozní teplota	-10...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Maximální tlak	29 Pa průtok 0 m ³ /h
Připojení – svorky	Kabel
Stupeň krytí IP	IP54
Sestava zařízení	1 axiální motor 2 ochranná mřížka: na přední a zadní povrch 1 filtr: přední část axiálního motoru 1 výstupní mřížka: přední 1 šablona pro výřez
Podmínky použití	Průtok závisí na pracovním bodě, viz ProClima software Filtr musí být čistěn a pravidelně nahrazován Vyvarujte se výměně nadfrekvenčního filtru Okolní prostředí musí být relativně čisté Vnější teplota musí být o 5°C nižší než vnitřní teplota

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	7 cm
Šířka balení 1	12 cm
Délka balení 1	14,8 cm

Hmotnost balení 1	282 g
Typ balení 2	P12
Počet jednotek v balení 2	640
Výška balení 2	120 cm
Šířka balení 2	80 cm
Délka balení 2	114 cm
Hmotnost balení 2	199 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------