

Karta danych technicznych produktu

Parametry

NSYS3D101230D

Spacial Obudowa wisząca S3D drzwi podwójne
IP55 1000x 1200x 300mm



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial S3D
Application	Wielozadaniowy
Kategoria	Obudowa kompaktowa
Wysokość obudowy	1000 mm
Nominalna szerokość obudowy	1200 mm
Nominalna głębokość obudowy	300 mm
Typ drzwi	Pełna
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Rodzaj płyty dławnic	Standard
Typ akcesoriów instalacyjnych	Montaż na ścianie
Elementy składowe urządzenia	1 korpus 2 płyta dławika kablowego 1 zamek 2 drzwi

Parametry uzupełniające

Body type	Korpus jednoczęściowy Szyna w kształcie rynienki podwójnej grubości
Liczba drzwi	Płyta czołowa: 2 drzwi
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
Typ blokady	3 punktowy zamek, 3 mm dwuprętowy
Dostępność do działań	Przód
Części wymiadowalne	Drzwi zawiasami Płyta przepustu kablowego Wkrętami
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Kolor	Szary (RAL 7035)
Normy	IEC 62208
Certyfikaty produktu	LR[RETURN]cUL[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]GL[RETURN]UL
Masa produktu	53 kg

Środowisko pracy

Kompatybilność elektromagnetyczna	Test odporności pola elektromagnetycznego
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262
Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	102,4 cm
Szerokość opakowania 1	122,6 cm
Długość opakowania 1	35,4 cm
Waga opakowania 1	53,0 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	2
Wysokość opakowania 2	120 cm
Szerokość opakowania 2	80 cm
Długość opakowania 2	115 cm
Waga opakowania 2	117 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	 Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------