

Termékadatlap

Jellemzők

ABL8BPK24A07

Phaseo kiegészítő, akkumulátor modul, 7Ah
(ABL8BBU akku vezérlőkhöz)



Fő jellemzők

Termékválaszték	Phaseo AS-Interface
Termék vagy alkatrész típusa	Elemmel működő nyomógomb
Akkumulátor-kapacitás	7 AH

Kiegészítő jellemzők

Bemeneti feszültség korlátok	21...29 V
Töltési idő	72 óra
Terhelő áram	0,7 A
Önkisülési ráta	9%, 3 hónap 3%, 1 hónap 15 %, 6 hónap
Kimeneti csatlós	Párhuzamos
Működési magasság	2000 m
Jelölés	CE
Nettó súly	6,5 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	CTP[RETURN]UL-Aex
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	0...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-20...50 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	19,500 cm
1. csomag szélessége	20,000 cm
1. csomag hossza	26,500 cm
1. csomag súlya	6,173 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S06
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	75,000 cm
2. csomag szélessége	60,000 cm
2. csomag hossza	80,000 cm
2. csomag súlya	87,308 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
PVC-mentes	Igen


Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

24 Vdc Battery Module

Dimensions

mm
inch




ABL	a	b	c	G	H
8BPK24A03	184/7.24	138,5/5.45	131	156/6.14	83/3.27
8BPK24A07	170/6.69	155,5/6.12	131	152/5.98	100/3.94
8BPK24A12	236/9.29	155,5/6.12	131	218/3.94	100/3.94

(1) ABL8BPK24A03 (with kit ABL1A02)

24 Vdc Battery Module

Mounting




Wiring Requirements

Cable Types and Wire Sizes

	ABL 8BPK24A00	ABL 8BBU24200	ABL 8BBU24400
ABL 8BPK24A00 +/- mm ² /AWG	6 / 10	10 / 16	
		Nm 1,7 Nm max	lb-in 15

24 Vdc Battery Module Wiring

Wiring Diagram



Paralleling 2 x ABL8PK24A0•

Wiring Diagram

