


IMD-IM9

IM9 Vigilohm szigetelésfigyelő 110/415 V AC
50/60 Hz



Fő jellemzők

Termékcsalád	Vigilohm
Készülék rövid neve	IM9-OL
Termék vagy alkatrész típusa	Ellenőrző-készülék szigetelés
Készülék alkalmazás	Marine application Standard environment application
Electrical circuit type	Small and not disturbed network
Földelő rendszer	IT

Kiegészítő jellemzők

Hálózati feszültség	0...600 V - AC -45 – 55 Hz (fázisra kötött eszköz) 0...480 V - AC -45 – 55 Hz (PHT1000 alcsoporttal csatlakoztatott eszköz)
Mérés típusa	Hálózati szigetelési ellenállás
Küszöbérték beállítás	Előriasztás: 2...500 kOhm Riasztás: 1...250 kOhm
Válaszidő	<= 7 s
Auxiliary supply voltage	110...480 V AC 45 – 55 Hz +/- 15 % 125...250 V DC +/- 15 %
Fogyasztás [VA]	7 VA
Mért áram	0...70 µA
Internal impedance	230 kOhm - AC -45 – 55 Hz
Tesztfunkció	Távoli teszt (kommunikáció útján) Kézi
Output contact	1 C/O szabványos vagy meghibásodásbiztos
Breaking capacity	250 V - AC -6 A 12...24 V - DC -6 A
Kommunikációs port protokoll	NTP
Szerelési mód	Klipstes Süllyesztett szerelés
Rögzítés	DIN sín Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
Szerelési pozíció	Vízszintes Függőleges
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok 0,2...2,5 mm ²
Anyag	Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Nettó súly	0,2 kg
Magasság	90 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	67,5 mm

Környezet

IP védettségi szint	Ház: IP20 Előlap: IP40
Környezeti jellemző	Nedves hő hatása kikapcsolva megfelel IEC 60068-2-30 Nedves hő hatása működés közben megfelel IEC 60068-2-6 Sós köd megfelel IEC 60068-2-56
A telepítés típusa	Beltéri
Szabványok	IEC 61557-8 IEC 60664-1
Terméktanúsítványok	EAC[RETURN]CE[RETURN]BV[RETURN]RoHS[RETURN]DNV-GL
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,000 cm
1. csomag szélessége	8,400 cm
1. csomag hossza	9,600 cm
1. csomag súlya	230,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	36
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	8,489 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------