



Fő jellemzők

Termékválaszték	Canalis
Termékcsalád kompatibilitása	Canalis KT gyűjtő sín kábelcsatorna Canalis KT gyűjtő sín kábelcsatorna
Termék vagy alkatrész típusa	Leágazó egység
Busbar trunking compatibility	Canalis KS gyűjtő sín kábelcsatornaplug-in kimenetek Canalis KT gyűjtő sín kábelcsatorna mellett KT típus plug-in kimenetek
Le névleges üzemi áram	63 A
Védelem típusa	Megszakító védelem: miniatűr megszakító (MCB)
Szerelési mód	Plug-in fix polaritással
Leágazóegység polaritása	3L+PEN
Szín	Fehér (RAL 9001)

Kiegészítő jellemzők

Készülék alkalmazás	Középteljesítményű elosztás
Tartozék	Megszakító külön kell rendelni
Ue névleges üzemi feszültség	230...690 V hőmérséklettől függően
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6,8 kV
Ui névleges szigetelési feszültség	400 V hőmérséklettől függően 500 V hőmérséklettől függően 690 V hőmérséklettől függően
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Villamos csatlakozás	Saruk - ISO63 - kábel: 16 mm ² rugalmas Saruk - ISO63 - kábel: 16 mm ² merev
Door/cover opening side	Jobb
Leágazóegység szétcsatlakoztatási mód	Ajtónyitással
Szabványok	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Test anyaga	Műanyag
18 mm távolság	8
Szélesség	444 mm
Mélység	133 mm
Depth (door open)	432.5 mm
Magasság	220 mm
Nettó súly	2,4 kg

Környezet

Földelési rendszer	TN-C
IP védettség fok	IP55 megfelel MSZ EN 60529
IK védettség fok	IK08 conforming to IEC 62262

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	16,000 cm
1. csomag szélessége	20,300 cm
1. csomag hossza	35,700 cm
1. csomag súlya	1,980 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	38
2. csomag magassága	195,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	100,340 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------