

Karta danych technicznych produktu

Parametry

A9A15320

Dzwonek modułowy Acti9 iSO-230 230 VAC



Parametry podstawowe

Range of product	Acti9
Nazwa produktu	Acti 9 iSO
Typ produktu lub komponentu	Dzwonek
Skrócona nazwa urządzenia	iSO

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie zasilania [Us]	230 V AC w 50/60 Hz
Pobór mocy	5 VA
Sposób montażu	Zatraskowy
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	2
Wysokość	81 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	72 mm
Masa produktu	77 g
Zacisk dodatkowego podłączenia	Zaciski typu tunelowegosztynny 4 mm ² Zaciski typu tunelowegoelastyczny 4 mm ² Zaciski typu tunelowegoelastyczny z tulejką 4 mm ²
Gługość odizolowanego odcinka	12 mm for spód connection
Moment dokręcania	1,3 N.m spód

Środowisko pracy

Poziom hałasu	80 dB
Typ dźwięku	Dzwon
Stopień ochrony IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (obudowa modułowa) conforming to IEC 60529
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...60 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,8 cm
Szerokość opakowania 1	6,6 cm
Długość opakowania 1	8,5 cm
Waga opakowania 1	59 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	8,5 cm

Szerokość opakowania 2	10 cm
Długość opakowania 2	22,7 cm
Waga opakowania 2	767 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	144
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	9,712 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------