

Karta danych technicznych produktu

Parametry

LV432641

Napęd silnikowy, MT400/630, ComPacT NSX,
400/630, 220/240VAC 50/60Hz, 208/277VAC
60Hz

Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	MT400/630
Typ produktu lub komponentu	Mechanizm silnikowy
Zastosowanie urządzenia	Automatyczne zbrojenie sprężyny
Zgodność gamy	ComPacT nowa generacja ComPacT NSX400 new generation ComPacT nowa generacja ComPacT NSX630 new generation Compact ComPacT NSX DC nowa generacja NSX400 DC Compact ComPacT NSX DC nowa generacja NSX630 DC
Typ sterowania	STANDARD
Napięcie sterujące [Uc]	208...277 V AC 60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Stacjonarny
Circuit breaker frame rated current	400 A 630 A

Parametry uzupełniające

Typ sygnału sterującego	Impuls Bistabilny
Circuit breaker response time	< 700 ms open < 80 ms closed
Maksymalna częstotliwość robocza	4 na minutę
Pobór mocy w VA	500 VA zamykanie 500 VA otwieranie
Opis opcji blokowania	Blokowanie kłódką w położeniu WYŁ 1 do 3 kłódek Ø 5 do Ø 8

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	19,800 cm
Szerokość opakowania 1	17,500 cm
Długość opakowania 1	17,500 cm
Waga opakowania 1	3,150 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	19,654 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12

Ilość jednostek w opakowaniu 3	24
Wysokość opakowania 3	50,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	90,616 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	 Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------