

Karta danych technicznych produktu

Parametry

SDN2800668

Sedna, gniazdo podwójne 2P+PE z przesłonami, satyna



Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Sedna
Funkcja	Gniazdo zasilające
Delivery form	Kompletny produkt
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2-biegunowy + PE z przesłonami
Opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
Gniazdo standardowe	Polska
Prąd znamionowy	16 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Parametry uzupełniające

Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Szerokość	84 mm
Głębokość	44 mm
Masa produktu	0,0976 kg
Depth of visual part	20,3 mm
Sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów: 55...75 mm Śruby
Wysokość	120 mm
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Material of visible parts	ASA + PC
Wire structure	Sztywny Drut - linka Elastyczny
Terminal capacity	2 kabel (kable) 2,5 mm²
Kind of terminals	Zaciski śrubowe
Zakres mocy	3680 W

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Certyfikaty produktu	B
Normy	IEC 60884-1

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,500 cm
Szerokość opakowania 1	8,500 cm
Długość opakowania 1	12,000 cm
Waga opakowania 1	97,700 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10

Wysokość opakowania 2	10,000 cm
Szerokość opakowania 2	20,500 cm
Długość opakowania 2	31,000 cm
Waga opakowania 2	1,105 kg
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	50
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	5,872 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------