

Karta danych technicznych produktu Parametry

TSXCDP203 Kabel HE10 TF2, 2M



Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon Premium
Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Kabel łączący
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel przyłączeniowy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Pod-baza ABE7H16R20

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	TSXCFY11 TSXCAY TSXCFY21 TSXCTY2C TSXCTY4A TSXCTY2A TSXCCY1128
Długość kabla	2 m
Przylączya elektryczne	1 złącze HE10, 20 żył dla strona modułu 1 złącze HE10, 20 żył dla strona PLC
Sekcja przewodu	0,324 mm ²
Rozmiar AWG	AWG 22
Masa produktu	0,28 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,000 cm
Szerokość opakowania 1	25,000 cm
Długość opakowania 1	25,000 cm
Waga opakowania 1	326,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	3,620 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------