

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV426844

Naponski okidač (opružni) MX-208...240 V AC
60Hz-220...240 50Hz-277 V AC 60Hz-250 V
DC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Compact
Grupa proizvoda	ComPacT NSXm nova generacija
Kratko ime uređaja	MX
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Tip naponskog okidača	Kalem za isključenje Okidač za isključenje
Tip upravljanja	Standardni
Napon upravljačkog kola	220...240 V AC 50 Hz 208...240 V AC 60 Hz 277 V AC 60 Hz 250 V DC
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact ComPacT NSXm nova generacija Compact Compact NSXm PowerPact PowerPact B

Dopunske informacije

Operating threshold	0.7 Un otvaranje
Vreme odziva	< 50 ms
Tip kontrolnog signala	Impuls Držanje
Trajanje impulsa	>= 20 ms
Pomoćni priključni blok	Opruga

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	6 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	63 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9 cm
Package 2 Width	8 cm
Package 2 Length	14 cm
Package 2 Weight	681 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	5,82 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.