

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

RSLZVA1

podnožje releja sa LED-om i zaštitnim kolom -
vijčani priključci, 12-24 V



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony Electromechanical Relays
Kratko ime uređaja	RSLZ
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Prezentacija uređaja	Osnovni element
Kompatibilnost proizvoda	Utični relej RSL sa 1 C/O kontakt pri 12 V DC Utični relej RSL sa 1 C/O kontakt pri 24 V DC
Tip kontakata i sastav	1 C/O
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	6 A
Napon preklapanja	12 V AC/DC 24 V AC/DC
Nazivno ograničenje napona	11.4...14.4 V 21.6...28.8 V
[ue] nazivni radni napon	< 300 V AC

Dopunske informacije

Grupa proizvoda	RSL_CON_12-24
Oblik pina	Ravni
Raspored klema	Odvojeni
Povezivanje - priključci	Priključak, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom Priključak, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka
Kompatibilnost	RSLZ
Moment pritezanja	< 0.4 N.m za M2.5
Način fiksiranja	Plastičnom oprugom za sabijanje (35 mm simetrična DIN šina)
[uimp] nazivni napon impulsa	3,6 kV
Kategorija prenapona	III
Stepen zaprljanosti	3
Prodaja po nedeljivim količinama	10
Cad ukupna širina	6,2 mm
Cad ukupna visina	78,6 mm
Cad ukupna dubina	95 mm
Masa proizvoda	0,023 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Standardi	IEC 61984 UL 508
Sertifikacija proizvoda	CSA[RETURN]GOST
Označavanje	CE
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,500 cm
Package 1 Width	7,200 cm
Package 1 Length	10,800 cm
Package 1 Weight	23,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	7,200 cm
Package 2 Length	10,800 cm
Package 2 Weight	262,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	300
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	8,395 kg


Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.


Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Dimensions




Wiring Diagram



(1) Protection circuit

Example of RSLZ2 Bus Jumper Mounting on Sockets

Side View



- (1) A1
- (2) A2
- (3) Bus jumper polarity A1
- (4) Bus jumper polarity A2