

機械耐久性	30000000 周
運行速率	<= 360次操作/小時 滿載
利用類別	AC-12 符合 IEC 60947-5-1 AC-13 符合 IEC 60947-5-1 AC-14 符合 IEC 60947-5-1 AC-15 符合 IEC 60947-5-1 DC-12 符合 IEC 60947-5-1 DC-13 符合 IEC 60947-5-1
安全可靠資料	B10d = 850000 MTTFd = 924.6年
寬度	17.5 mm
淨重	0.13 kg
控制類型	不帶測試按鈕

環境

電磁相容性	工業環境排放標準 conforming to IEC 61000-6-4 住宅、商業及輕工業環境排放標準 conforming to IEC 61000-6-3 工業環境抗擾性 conforming to IEC 61000-6-2
標準	IEC 60255-1
產品認證	GOST[RETURN]C-Tick[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]GL
指令	73/23/EEC -低電壓指令 89/336/EEC -電磁相容性
儲存環境溫度	-40...70 °C
運行環境空氣溫度	-20...50 °C
相對濕度	95 % 在 55 °C 符合 IEC 60068-2-30
抗振	0.35 mm (f= 5...57.6 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 1 gn (f= 57.6...150 Hz) 符合 IEC 60255-21-1
抗衝擊	15 gn 11 ms 符合 IEC 60255-21-1
IP防護等級	IP20 符合 IEC 60529 (端子) IP30 符合 IEC 60529 (外殼)
污染程度	3 符合 IEC 60664-1
電介質測試電壓	2 kV 交流 50 Hz, 1分鐘
非耗散衝擊波	4 kV

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2.700 cm
Package 1 Width	7.800 cm
Package 1 Length	9.700 cm
Package 1 Weight	98.000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	48
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	5.150 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	768
Package 3 Height	75.000 cm
Package 3 Width	60.000 cm
Package 3 Length	80.000 cm
Package 3 Weight	87.204 kg

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	 REACH 聲明
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
不含汞	是
中國 RoHS 規定	 中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	 是
環境聲明	 產品環境設定檔
循環概況	 壽命結束資訊

保固

保固	18 months
----	-----------