

照光按鈕，Easy Harmony XA2E，塑膠，平頭，藍色，Ø22，彈簧復歸，24 V AC/DC，1 NO

服務壽命	10000 小時
寬度	30 mm
高度	42 mm
深度	74.5 mm
淨重	0.056 kg
色蓋/操作部或鏡片顏色	藍色
操作類別	彈簧復歸
[Us] 額定供應電壓	24 V

環境

儲存環境溫度	-40...70 °C
運行環境空氣溫度	-25...55 °C
過電壓類別	等級I 符合 IEC 536
IP防護等級	IP65
IK防護等級	IK03 符合 IEC 60529
標準	IEC 60947-5-1 GB 14048.1 GB 14048.5 IEC 60947-1
產品認證	CE[RETURN]CCC
抗振	10 gn (f= 40...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	70 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6.000 cm
Package 1 Width	6.000 cm
Package 1 Length	9.000 cm
Package 1 Weight	55.000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	5.000 cm
Package 2 Width	5.000 cm
Package 2 Length	15.000 cm
Package 2 Weight	280.000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	70
Package 3 Height	15.000 cm
Package 3 Width	30.000 cm
Package 3 Length	40.000 cm
Package 3 Weight	4.070 kg

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	 REACH 聲明
不含 REACH 高度關切物質	是
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)  EU RoHS 聲明
不含汞	是
中國 RoHS 規定	 中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	 是
環境聲明	 產品環境設定檔

循環概況	 壽命結束資訊
WEEE	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。