

產品規格表

產品特性

XS618B4MBU20

電感式近接開關XS, 電感式感測器XS6 M18,
L72mm, 黃銅, Sn12mm, 24...240VAC/DC, 1/2"



主要訊息

產品範圍	Telemecanique電感式近接開關XS
系列名稱	一般用途
感測器類型	電感式近接開關
感測器名稱	XS6
感測器設計	M18圓柱型
尺寸	72 mm
本體類型	固定式
探測器齊平安裝驗收	非平頭安裝
材料	金屬
輸出信號類型	離散
布線技術	2-線
[Sn] 額定感應距離	12 mm
離散量輸出功能	1 NC
輸出迴路類型	AC/DC
電氣連接	公頭連接器 1/2"20 UNF, 3針
[Us] 額定供應電壓	24...240 V 交流/直流 50/60 Hz
開關容量 (mA)	5...200 mA DC 5...300 mA 交流
IP防護等級	IP67 符合 IEC 60529 IP69K 符合 DIN 40050

補充訊息

螺紋類別	M18 x 1
檢測面	正前
前部材料	PPS
外殼材料	鍍鎳黃銅
感應範圍	> 8...15 mm
操作區域	0...9.6 mm
差分行程	Sr的1...15%
狀態LED	輸出狀態 1個LED (黃色)
電源電壓限制	20...264 V 交流/直流
最大剩餘電流	0.8 mA 開放狀態
開關頻率	<= 1000 Hz DC <= 25 Hz 交流
最大電壓降	<5.5 V (閉合)
最大延遲首次啟動	30 ms
最大延遲響應	0.5 ms
最大延遲恢復	0.5 ms
標記	CE
螺紋長度	44 mm
長度	72 mm

環境

產品認證	UL[RETURN]CSA
運行環境空氣溫度	-25...70 °C
儲存環境溫度	-40...85 °C
抗振	25 gn 振幅 = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	50 gn 11 ms 符合 IEC 60068-2-27

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	 REACH 聲明
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
不含汞	是
RoHS 除外項目相關資訊	 是
循環概況	 壽命結束資訊

保固

保固	18 months
----	-----------