

產品規格表

產品特性

XUM9APCNL2

光电传感器 - 极化反射 - Sn 5 m - 1 NO 或 1 NC
- PNP - 电缆 2m



主要訊息

產品範圍	Telemecanique 光電感測器XU
系列名稱	通用單一模式
電子式感測器類型	光電感測器
感測器名稱	XUM
感測器設計	微型
檢測系統	極化反射
材料	塑膠
輸出信號類型	離散
電源電路類型	DC
布線技術	3-線
離散量輸出類別	PNP
離散量輸出功能	1 NO 或 1 NC 可程式
電氣連接	電纜
電纜長度	2 m
產品特定應用	-
發射	紅色 極化反射
[Sn] 額定感應距離	5 m 極化反射 需要反射器XUZC50

補充訊息

外殼材料	PBT
透鏡材料	PMMA
輸出類型	固態
導線絕緣材料	PVC
狀態LED	1個LED (綠色)不穩定性 1個LED (橘色)輸出狀態
[Us] 額定供應電壓	12...24 V DC 有 反極性保護
電源電壓限制	10...30 V DC
開關容量 (mA)	<= 100 mA (過載和短路保護)
切換頻率	<= 1000 Hz
最大電壓降	<2 V (閉合狀態)
電流消耗	<= 10 mA 無負載
最大延遲首次啟動	100 ms
最大延遲響應	1 ms
最大延遲恢復	0.5 ms
設置	通过电位计的灵敏度调节
深度	20 mm
高度	33 mm
長度	11 mm
寬度	11 mm
淨重	0.063 kg

環境

產品認證	CE[RETURN]cURus
運行環境空氣溫度	-25...55 °C
儲存環境溫度	-30...70 °C
抗環境光照	3000 勒克斯 自然光 3000 勒克斯 白熾燈
抗振	20 gn, 振幅 = +/- 1.5 mm (f = 10...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	50 gn (持續時間 = 11 ms) 符合 IEC 60068-2-27
IP防護等級	IP67 符合 IEC 60529

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1.5 cm
Package 1 Width	15.0 cm
Package 1 Length	15.0 cm
Package 1 Weight	60.0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	15.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	2.025 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	960
Package 3 Height	60.0 cm
Package 3 Width	80.0 cm
Package 3 Length	960.0 cm
Package 3 Weight	60.48 kg

供應的永續性

REACH 法規	 REACH 聲明
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
不含汞	是
RoHS 除外項目相關資訊	 是

保固

保固	18 months
----	-----------