

產品規格表

產品特性

XVMC36

灯罩 蓝色



主要訊息

產品範圍	Harmony XVM
產品或元件類別	指示灯组
信標或指示燈組單元類別	發光單元
元件名稱	XVM
光源	不包括燈泡, 藍色
燈泡類別	白熾燈 有 BA 15d 基座 超亮LED 閃光放電管
[Us] 額定供應電壓	<= 230 V 交流/直流

補充訊息

安裝直徑	45 mm
裝配樣式	客戶裝配
最大功耗(W)	5 W
連接 - 端子	螺絲端子, 1 x 0.325...1 x 1.5 mm2
標記	CE
[Ui] 額定絕緣電壓	250 V 符合 IEC 60947-1
標稱電壓限制	0.85...1.1 Un 符合 IEC 60947-5-1
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓	4 kV 符合 IEC 60947-1
亮度	650 cd/m ²
CAD總寬度	47 mm
CAD總高度	65 mm
CAD總深度	47 mm
淨重	0.04 kg

環境

產品認證	CCC
標準	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1
儲存環境溫度	-25...70 °C
運行環境空氣溫度	-10...50 °C
IP防護等級	IP40 除垂直位置以外的任何位置 符合 IEC 60529 IP42 垂直位置 符合 IEC 60529
電擊保護等級	I類 鋁管安裝 符合 IEC 60947-1 I類 鋁管安裝 符合 IEC 60947-5-1 I類 鋁管安裝 符合 IEC 61140 等級II 底座安裝 符合 IEC 60947-1 等級II 底座安裝 符合 IEC 60947-5-1 等級II 底座安裝 符合 IEC 61140
防護處理	TC

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4.8 cm
Package 1 Width	4.8 cm
Package 1 Length	7.9 cm
Package 1 Weight	45.0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	15.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	1.434 kg

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	 REACH 聲明
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
不含汞	是
中國 RoHS 規定	 中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	 是
環境聲明	 產品環境設定檔
循環概況	無須執行特定回收作業

保固

保固	18 months
----	-----------